


Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 100mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931166 100
GTIN	4062406132002
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 75 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 30×28G nro 931155.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	15 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Etukorkeus	100 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Hyötykorkeus	75 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötyleveys G	26
Hyötysyvyys G	24
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26
Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951020 26