


Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	931168 150
GTIN	4062406132095
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 30×28G nro 931155.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016,

jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

Etukorkeus	150 mm
Hyötykorkeus	125 mm
Paino	17 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Vetolaatikoiden hyötystä G	26x24
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Hyötystä G	26
Hyötystä G	24
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötystä	600 mm
Hyötystä	650 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötystä x hyötystä G	26x24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötystä G 26	951032 26
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötystä G 26	951020 26
Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötystä G 26	951030 26
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10