

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	931168 300
GTIN	4062406132125
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 30×28G nro 931155.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	21 kg
Etukorkeus	300 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Hyötykorkeus	275 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötyleveys G	26
Hyötysyvyys G	24
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951020 26