


Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	931356 200
GTIN	4062406132255
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 40×28G nro 931335.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyt antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Hyötykorkeus	175 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Paino	22 kg

Etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Hyötyleveys G	36
Hyötysyvyys G	24
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötyleveys	900 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951032 36
Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951030 36
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951020 36
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10