



Käsinepari Cut C, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	094611 11
GTIN	4062406132323
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Käsineet uudella kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

HOLEX Cut C. Viiltosuojäkäsine, jolla on viiltosuojautaso C. **Neuletiheys 18**. Tarkkuutta vaativiin työtehtäviin, joihin liittyy suuria viiltohaavojen vaaroja.

Kuvaus mainosteksti:

Käsineet uudella DYTEC®-kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

Neuletiheys 18, täsmällisyyttä vaativiin töihin, joihin liittyy keskisuuria viiltohaavojen vaaroja.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Käsineen koko	11
Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4342C
Rungon materiaali	DYTEC
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet