



Käsinepari Cut E, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094613 8
GTIN	4062406132422
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Käsineet uudella kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

HOLEX Cut E. Viiltosuojakäsine, jolla on viiltosuojaustaso E. Neuletiheys 15. Vaihteleviin työtehtäviin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja.

Kuvaus mainosteksti:

Käsineet uudella DYTEC®-kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

Neuletiheys 15, vaihteleviin töihin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Käsineen koko	8
Neulosteknologia	15G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4443E
Rungon materiaali	DYTEC
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	E
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet