

**HOLEX****Käsinepari Cut F / A8, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero

094615 7

GTIN

4062406132569

Tuoteluokka

02H

**Kuvaus****Malli:**

Käsineet uudella kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

HOLEX Cut F. Viiltosuojakäsine, jolla on korkein EN-ISO-viiltosuojaustaso F (vastaa ANSI A8-standardia). Hankaliin työtehtäviin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja.

**Kuvaus mainosteksti:**

Käsineet uudella DYTEC®-kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

Viiltosuojaustaso F (ANSI A8) töihin, joihin liittyy äärimmäisen vakavia viiltohaavojen vaaroja.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Huomautus mainosteksti:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineen koko	7
Neulosteknologia	10G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4543F
Rungon materiaali	DYTEC
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	musta / harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet