

HOLEX**Käsinepari Cut F / A8, Käsineen koko: 10****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	094615 10
GTIN	4062406132590
Tuoteluokka	02H

Kuvaus**Malli:**

Käsineet uudella kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

HOLEX Cut F. Viiltosuojakäsine, jolla on korkein EN-ISO-viiltosuojastaso F (vastaa ANSI A8-standardia). Hankaliin työtehtäviin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja.

Kuvaus mainosteksti:

Käsineet uudella DYTEC®-kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

Viiltosuojastaso F (ANSI A8) töihin, joihin liittyy äärimmäisen vakavia viiltohaavojen vaaroja.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineen koko	10
Neulosteknologia	10G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4543F
Rungon materiaali	DYTEC
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	musta / harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyppi	Leikkaussuojakäsineet