


Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg, 46×24G, laatikoiden etukorkeus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	931456 300
GTIN	4062406132675
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 50 mm:n välein tai 2G-reikävälein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 50×28G nro 931435.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016,

jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Huomautus:

Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötykorkeus	275 mm

Vetolaatikoiden hyötöala G	46×24
Paino	31 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Etukorkeus	300 mm
Hyötyleveys G	46
Hyötysyvyys G	24
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys	1150 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	46×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 46	951032 46
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 46	951030 46
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 46	951020 46