

Garant**pehmeä päällileuka, Tyyppi: 120A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363034 120A
GTIN	4062406131746
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Käyttö:**

Yksilöllisten muotojen upotukseen ja herkästi rikkoutuvien osien työstöön.

Huomautus:

Lohenpyrstöohjain käytettävissä leukojen pikavaihtoa varten. Malli S terästä ja A alumiinia. Sahattu esimateriaali, vain alapuoli työstetty. Kiristä tuotteessa 363034 80A enintään 12,5 Nm:n voimalla (12,5 Nm = 0,5 t). Kiristä tuotteessa 363034 120A enintään 34 Nm:n voimalla (34 Nm = 1 t). Kiristä tuotteessa 363034 160A enintään 82,5 Nm:n voimalla (82,5 Nm = 2 t).

Tekninen kuvaus

Leukojen pituus l	50 mm
Leukojen leveys b	120 mm
Leukojen korkeus h	28 mm
Sopii värikoodiin	Xtric 80
Materiaali	EN AW-7075
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat

