



## Käsinepari Pro Cut E, Käsineen koko: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094605 10
GTIN	4062406132880
Tuoteluokka	02H

### Kuvaus

#### Malli:

HOLEX Pro Cut E. Saumaton viiltosuojaneulekäsine, joka suojaa **äärimmäisen suurilta viiltohaavojen vaaroilta**. PU-nitriilivaahtopinnoite mahdollistaa erittäin varman otteen myös öljyisissä ja märissä työympäristöissä. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikä.

#### Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Neulosteknologia	13G
Kuivaus	Ilmakuivaus
EN 388	4X42E
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Pituus	255 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Viiltosuojaluokka	E
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet