



Käsinepari Eco Cut F, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094608 10
GTIN	4062406132989
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Saumattomasti neulotut viiltosuojakäsineet päivittäiseen käyttöön. Kestävä PU-pinnoite. HOLEX Eco Cut F. **Viiltosuojastaso F, suojaa äärimmäisiltä viiltovaaroilta.**

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	13G

Kuivaus	Ilmakuivaus
EN 388	4X42F
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	harmaa
Pituus	255 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet