

Mitutoyo

Urakaarimikrometri, Mittausalue: 25-50 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421895 25-50
GTIN	4946368012612
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Pakkaus: kestävä rasia

Mittarummun asteikko: 1/50 mm

Kalibrointi: B1

Kalibrointi: B2

Lukema: 0,01 mm

Karan Ø: 8 mm

Kierteen nousu: 0,5 mm

Mittausterän leveys: 0,75 mm

Mittausterän pituus: 6,5 mm

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	B1
Kalibrointi	B2
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Karan Ø	8 mm
Mittausterän pituus	6,5 mm

Kierteen nousu	0,5 mm
Mittausterän leveys	0,75 mm
Lukema	0,01 mm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Erikoiskaarimikrometri

Palvelut

Kalibrointi Asetusmitta kaarimikrometrille Enimmäisnimellismitta 100 mm	012110 100
Kalibrointi Kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	012050 100
DAkkS-kalibrointi Kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	012060 100