

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7520, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214955 UNI
GTIN	4045197730039
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Nirkon säde: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 083608 PDER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		