

Garant GRIDLINE

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 100 mm, Rungon syvyys G: 30**Tilaustiedot**

Tilausnumero	958145 30
GTIN	4062406133344
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.

Sokkelin **korkeus 100 mm**, irrotettavat suoja Pellit (edessä ja takana).

Sopii :

Kaapit nro 940001 - 940237; nro 940801 - 940907; nro 944161, 944163, 944221, nro 971201 - 971349, nro 987001.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Sokkeli ei sovellu kuljetettavaksi trukilla.

Väri valikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 100 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 500 mm

Sopii rungon leveyteen G:ssä: 30

Sopii rungon syvyyteen G:ssä: 20

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Korkeus	100 mm
Syvyys	500 mm

Sopii rungon syvyyteen G:ssä	20
Sopii rungon leveyteen G:ssä	30
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Jalusta