

Garant GRIDLINE

**Pulpettilisäke, Leveys: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	957995 500
GTIN	4062406133443
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Teräslevy; avattava puinen kansi saranoilla, sen alla lokero, voidaan lukita haittatappilukolla. Sopii myös seinäasennukseen.

**Sopii:**

GridLine-kaapit, syvyys 20G.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
Kirjoitustason syvyys	340 mm
Säilytysalustan materiaali	puu
Kirjoitustason leveys	495 mm
Korkeus	250 mm
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	kyllä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Vaihto sulkemisjärjestelmän lukkosylinteriin mahdollinen	kyllä
Leveys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kirjoituspulpettarvike