

Garant GRIDLINE

Pulpettilisäke, Leveys: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	957995 750
GTIN	4062406133450
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Teräslevvyä; avattava puinen kansi saranoilla, sen alla lokero, voidaan lukita haittatappilukolla. Sopii myös seinäasennukseen.

Sopii:

GridLine-kaapit, syvyys 20G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	kyllä
Vaihto sulkemisjärjestelmän lukkosylinteriin mahdollinen	kyllä
Leveys	750 mm
Kirjoitustason syvyys	340 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kirjoitustason leveys	745 mm
Korkeus	250 mm

Syvyys	500 mm
Säilytysalustan materiaali	puu
Leveys G	30
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kirjoituspulpettarvike