

Garant**Pyörösahanterä metallille, viistohammas, viiste yleiskäyttöinen, Terän Ø D:
136mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584095 136
GTIN	4062406133511
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen. **Keskireiän Ø 20 mm.**

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Universal-pyörösahanterä **erilaisten materiaalien sahaamiseen**, joita voivat olla esim. **lattatangot ja kulmaraudat**, alumiini ja muut ei-rautametallit. Suora hammas, viiste, ≤ Ø 250 mm, viisto hammas, viiste, alk. Ø 300 mm.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	20 mm
hampaiden lukumäärä	30
Leikkuuleveys B	1,6 mm

Tuotetyyppi

Pyörösahterä