



Akkukäyttöinen poraruuvain ilman akkua ja laturia, Tyyppi: 71161264



Tilaustiedot

Tilausnumero	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin

- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
- Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.

Etu:

Patentoitu 4-vaihteinen koneisto.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia. Mukana poraistukka, vyöklipsi ja kuljetussalkku. **Ilman akkua ja ilman laturia.**

Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Kuljetuslaukku
Paino	1,2 kg
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Valmistajamerkintä	ASCM 18 QSW Select
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
enimmäiskierrosluku 3. vaihde	1400 min ⁻¹
akun jännite	18 V
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	700 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	20 Nm
enimmäiskierrosluku 4. vaihde	2500 min ⁻¹
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	400 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäisvääntömomentti kova	40 Nm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	4-vaihteinen voimansiirto. 18V
USP2	Soveltuu puulle ja teräkselle, pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V

073835 FE18