



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: 71150664



Tilaustiedot

Tilausnumero	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvain, **harjaton moottori ja 6-portainen vääntömomentin säätö**. Vankka täysmetallinen iskuvaihteisto ja ergonominen käsittely pehmustetun pinnan ansiosta.

- **1/2 tuuman nelikulmakiinnitys.**
- **Suurin vääntömomentti 290 Nm.**
- **Select-versio, MultiVolt-rajapinta kaikille FEIN-litiumioniakuille (12–18 V).**

Etu:

Elektroninen vääntömomentin säätö 6 portaalla.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia, mukana L-BOXX. **Ilman akkua ja ilman laturia**, mukana kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851– 073866.

Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Iskutiheys	0 - 3400 min ⁻¹

Paino	1 kg
akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä	ASCD 18-300 W2
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6 m/s ²
Suurin kiristysmomentti	290 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M18
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Iskuruuvain

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE12 V	073835 FE12
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE12 V	073837 FE12