



## SuperCut Akku, Tyyppi: 7129276SET



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Markkinoiden johtavia monitoimikoneita kolmessa eri teholuokassa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) uusina malleina, joissa on **Starlock-työkalunkiinnitin** (parannettu voimansiirto nopeuttaa työskentelyä jopa 35 %).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen käyttöön.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen vaihteiston ja kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

**SuperCut** – tehokas monitoimikone nopeaan työskentelyyn ammattikäytössä.

- **Voimakas värähtelyliike: 2 × 2,0 kulma-asteen amplitudi.**
- **Värinänvaimennusjärjestelmä, itsekantava moottori (irrallaan rungosta).**

Akkukäyttöinen oskillaattori ja harjaton EC-moottori.

Uusimman sukupolven akkulaite, sama suorituskkyky kuin verkkolaitteella.

#### Standardi:

**SuperCut** – tehokas monitoimikone nopeaan työskentelyyn ammattikäytössä.

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.**

- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

#### Toimituksen sisältö:

Laturi, kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet alkaen numerosta 073835 ja numerolla 073845.

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Valmistajamerkintä: AFSC 18 QSL

Akkukapasiteetti: 6 Ah

akun jännite: 18 V

Työkalupidin: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Värähtelyluku: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Kääntökulma: 4 astetta

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	AFSC 18 QSL
Paino	1,8 kg
akun jännite	18 V
Värähtelyluku	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Akkukapasiteetti	6 Ah
Työkalupidin	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Hiomalevyn kulmamitta	80 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Kääntökulma	4 astetta
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Tuotetyyppe	Monitoimikoneet

## Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073834 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073838 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18_E V	073838 FE18_E
Akun latauslaite Tyyppi FE80	073845 FE80