



Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl Keskikahvallinen ruuvain, Tyyppi: 7112786



Tilaustiedot

Tilausnumero	071111 7112786
GTIN	4014586891446
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Autom. virrankatkaisulla varustetut **FEIN ACCU TEC -ruuvaimet** on suunniteltu täyttämään suurimmatkin vaatimukset tilanteissa, joissa vaaditaan **tarkkaa ruuvausta sarjatuotannossa.**

- **Harjattomien EC-moottoreiden käyttöikä on monta kertaa pidempi jopa 80 % pienemmin huoltokustannuksin.**
- **Virran jälleenkytkennän viive ruuvauksen jälkeen "jälkivaikutuksen" välttämiseksi.**
- **Jälleenkytkennän esto, jos akun lataus ei ole riittävä.**
- **Pienten kiinnitystoleranssien ansiosta ruuvaustulos on hyvä.**
- **Tasaisen tarkat kiristysmomentit ruuvauskohteesta riippumatta.**
- **Koetuskelpoiset ruuvaimet, CmK-arvo > 1,67 ±10 % (6 Sigma) ISO 5393 VDI/VDE 2647 -standardin mukaisesti.**

Avausmomentti on 25 % suurempi kuin kiristysmomentti.

Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl helppoon ja yksilölliseen ohjelmointiin tietokoneella käytettäessä ohjelmointisovitinta (nro 071135 koko 92604163).

Vapaasti ohjelmoitavat parametrit: Kierrosluku, pyörimissuunta, käänkökulma, vääntömomenttiraja ja aika.

Enintään 5 ohjelmointivaihetta. Tarkka mukautus kulloiseenkin ruuvaustapaukseen.

Päättökatkaisu mekaanisella kytkimellä. Soveltuu prosessin ja ajan optimointiin.

Ruuvain, jossa automaattinen virrankatkaisu li-ioniakulle. Ei vaadi huoltoa 500 000 ruuvaukseen asti.

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy vain ruuvain **ilman akkua, laturia, säätötyökalua ja kulmapäätä**. Tilaa akku, laturi, säätötyökalu ja kulmapää erikseen kullekin laitteelle.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073832.

Sopiva momenttitesteri löytyy alkaen numerosta 654300. Sopivat momentti-/kääntökulma-anturit löytyvät numerosta 654381. Vääntömomentin esisäätöpalvelu tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Paino sisältää akun	0,8 kg
Valmistajamerkintä	ASM 18-8 PC
Työkalupidin	1/4 tuumaa HEX (E 6,3)
Kierroslukualue	110 - 1200 min ⁻¹
Vääntömomenttialue	1 - 8 Nm
akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Rakenne	Keskikahvallinen ruuvain
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Ruuvain

Tarvikkeet

Sähköinen momenttiavainten testauslaiteTTT	654340
Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaiteTST Suurin kiristysmomentti 2 Nm	654300 2
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073835 FE18

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaiteTST Suurin kiristysmomentti 10 Nm	654300 10
Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaiteTST Suurin kiristysmomentti 25 Nm	654300 25