



## Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl Keskikahvallinen ruuvain, Tyyppi: 7112796



### Tilaustiedot

Tilausnumero	071111 7112796
GTIN	4014586891460
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Autom. virrankatkaisulla varustetut **FEIN ACCU TEC -ruuvaimet** on suunniteltu täyttämään suurimmatkin vaatimukset tilanteissa, joissa vaaditaan **tarkkaa ruuvausta sarjatuotannossa.**

- **Harjattomien EC-moottoreiden käyttöikä on monta kertaa pidempi jopa 80 % pienemmin huoltokustannuksin.**
- **Virran jälleenkytkennän viive ruuvauksen jälkeen "jälkivaikutuksen" välttämiseksi.**
- **Jälleenkytkennän esto, jos akun lataus ei ole riittävä.**
- **Pienten kiinnitystoleranssien ansiosta ruuvaustulos on hyvä.**
- **Tasaisen tarkat kiristysmomentit ruuvauskohteesta riippumatta.**
- **Koetuskelpoiset ruuvaimet, CmK-arvo  $> 1,67 \pm 10\%$  (6 Sigma) ISO 5393 VDI/VDE 2647 -standardin mukaisesti.**

**Avausmomentti on 25 % suurempi kuin kiristysmomentti.**

Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl helppoon ja yksilölliseen ohjelmointiin tietokoneella käytettäessä ohjelmointisovitinta (nro 071135 koko 92604163).

**Vapaasti ohjelmoitavat parametrit:** Kierrosluku, pyörimissuunta, käänkökulma, vääntömomenttiraja ja aika.

Enintään 5 ohjelmointivaihetta. Tarkka mukautus kulloiseenkin ruuvaustapakukseen.  
**Päätökatkaisu mekaanisella kytkimellä.** Soveltuu prosessin ja ajan optimointiin.  
**Ruuvain, jossa automaattinen virrankatkaisu li-ioniakulle. Ei vaadi huoltoa** 500 000 ruuvaukseen asti.

#### Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy vain ruuvain **ilman akkua, laturia, säätötyökäluä ja kulmapäätä.** Tilaa akku, laturi, säätötyökälu ja kulmapää erikseen kullekin laitteelle.

#### Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073832.

Sopiva momenttiteri löytyy alkaen numerosta 654300. Sopivat momentti-/kääntökulma-anturit löytyvät numerosta 654381. Vääntömomentin esisäätöpalvelu tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Paino sisältää akun	0,8 kg
Kierroslukualue	80 - 900 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	ASM 18-12 PC
Vääntömomenttialue	4 - 12 Nm
Rakenne	Keskikahvallinen ruuvain
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Työkalupidin	1/4 tuumaa HEX (E 6,3)
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Ruuvain

## Tarvikkeet

Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaiteTST Suurin kiristysmomentti 10 Nm	654300 10
Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaiteTST Suurin kiristysmomentti 25 Nm	654300 25
	654300 2

Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaiteTST  
Suurin kiristysmomentti 2 Nm

Sähköinen momenttiavainten testauslaiteTTT	654340
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073835 FE18