



Akkukäyttöinen poraruuvain, Tyyppi: 7113226H1



Tilaustiedot

Tilausnumero	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin

- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
- Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.

Akkukäyttöinen, 2-tahtinen poraruuvain, jossa hiiliharjaton moottori.

- Vähän huoltoa kaipaava POWER-Drive EC -moottori, suuri vääntömomentti ja ylikuormasuoja.
- Mekaaninen vääntömomentin asetus, 22-portainen säätö ja porausporras.

Etu:

Mekaaninen vääntömomentin säätö 22 portaalla.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku ja laturi. Mukana poraistukka, vyöklipsi, kuljetussalkku ja laturi.

Tekninen kuvaus

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	50 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Paino	1,7 kg
Akkukapasiteetti	3 Ah
Tyypillinen käyttö	Strong
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	450 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
akun jännite	18 V
enimmäisvääntömomentti pehmeä	32 Nm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2000 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	ABS 18 QC
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	18 V, 2-vaihteinen
USP2	Pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13, kuljetuslaukussa

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku-aloitussarja Tyyppe 92604324	073832 92604324
Akkukäyttöinen poraruuvain Tyyppe 71132264	070205 71132264