

**Garant****Uranpistoterä Viimeistely, CU7025, Pistoleveys w: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273722 2
GTIN	4062406133818
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Syöttö f	0,04 - 0,14 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pistoleveys w	2 mm
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 1,1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		