

Mitutoyo

Digitaalinen työntömitta IP67, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412623 300
GTIN	4946368727912
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Elektroninen työntömitta, jossa on Absolut-elektronikka ja iso, hyvin luettava näyttö. Kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä. Vähäisen energiankulutuksen ansiosta 18000 tunnin jatkuva käyttö yhdellä paristolla (koko 300: 5000 tuntia). Laitte kytkeytyy käytettäessä automaattisesti päälle ja n. 20 minuutin jälkeen automaattisesti pois, kun sitä ei käytetä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Syvyyssmitta	kulmikas 3,7×1,4
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Mittausarvo ja nollapiste säilyvät lepotilasta palaamisen jälkeen	kyllä
Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
Kalibrointi	A1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Mittausalue	0 - 300 mm
Standardi	ISO 13385
Leukapituus	64 mm
Automaattinen sammutus	kyllä
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300