

**JEPSON** POWER**Metallipyörösahat, Tyyppi: 9435****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078231 9435
GTIN	27168943512
Tuoteluokka	07E

**Kuvaus****Malli:**

**Tehokkaat metallipyörösahat** vähäpurseiseen ja varmaan profiilien ja putkien sahaukseen teräksellä, ei-rautametalleilla, pelleillä, metallilevyillä ja kerrospaneelilla **ilman kipinöitä**.

- **Jäähdytysvoiteluaineita ei tarvita.**
- **Jälkikäsitteilyä ei tarvita.**
- **Katkaisu onnistuu sekunneissa.**

Metallipyörösaha Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Ihanteellinen ruostumattomasta teräksestä, teräksestä, ei-rautametalleista, muoveista ja komposiittimateriaaleista tehtyjen putkien sahaamiseen.**
- **Värinävaimennin parantaa käyttöturvallisuutta ja pidentää käyttöikää.**
- **Tarkka pikakiinnitysjärjestelmä jiirisahauksia varten.**
- **Valinnaisesti tukevalla pitkittäisrajoittimella varustetulla pöytämallisella asennusjalustalla (nro 078238).**

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 x sahanterä 90Z nro 078237 koko 90 teräkselle, jaloteräkselle, NE-metalleille.

**Huomautus:**

Metallipyörösaha DRY MITER Cutter 9410ND filigraanisahaukseen pehmeillä ja herkkillä materiaaleilla toimitettavissa pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Valmistajamerkintä	9435
Enimmäiskierros-luku	1400 min <sup>-1</sup>
Sahanterän Ø	355 mm
enimmäistyöstösyvyys 45°	102 mm
Verkkotaajuus	50 Hz
Enimmäistyöstösyvyys 90°	140 mm
Paino	25 kg
Tehonkulutus	2400 W
Verkköjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

## Tarvikkeet

HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 355×25,4 mm hampaiden lukumäärä 60	078237 60
KM-pyörösahanterä vain INOXille Ø 355×25,4 mm hampaiden lukumäärä 90	078236 90
HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 355×25,4 mm hampaiden lukumäärä 72	078237 72
Asennusjalustat nrolle 078231 Tyyppi 600526	078238 600526
HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 355×25,4 mm hampaiden lukumäärä 90	078237 90