

ESCHENBACH

Valaistu suurennuslasi varioLED+, Linssin Ø: 132mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	491655 132
GTIN	4048347905806
Tuoteluokka	49A

Kuvaus**Malli:**

- Ergonominen muotoilu - vähäinen energiankulutus - pitkäikäiset LEDit (jopa 50 000 käyttötuntia).
- Suurennuslasivalaisin 84 pitkäikäisellä suurteho-LEDillä.
- Säädettävä rengas- tai segmenttivalo, himmennettävissä kolmella portaalla. Rengasvalon valaistusvoimakkuus: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmenttivalo: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
- Väriämpötila 6500 K.
- Ra-arvo 86.
- Välittömästi täysi valoteho - ilman välkyntää.
- Asfäärinen PXM®-kevytlinssi cera-tec®-kovapinnoitteella, 3,55 dpt/2x ja Ø 132 mm, mahdollistaa suuren näkökentän ja teräväreunaisen, vääristymättömän kuvan ansiosta väsyttämättömän työskentelyn.
- Käännettävä ja irrotettava linssinsuojus.
- Nopea vaihtaminen suurennuksen ja normaalin kuvan välillä "kelluvan" linssin ansiosta.
- Suurennuslasipään optimaalinen kohdistaminen on mahdollista kaikissa tilanteissa keveyden ja kuuden nivelen ansiosta – erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia.

Toimituksen sisältö:

Pöytäkiinnike levyn paksuuksille 18 – 74 mm.

Erikoistarvike:

Lisälinssi 6 dpt/2,5× suurennus. Ø132 mm.

Huomautus:

Pöytäjalka ja linssin alapuolen roiskesuoja saatavana pyynnöstä.

Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.

Tekninen kuvaus

Suurennus (x-kert.)	1,9
Linssin Ø	132 mm
Nivelvarren pituus A	400 mm
Nivelvarren pituus B	400 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Luuppivalaisin