

Mahr**Digitaalinen kaarimikrometri IP65, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150-175mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 421318 150-175 |
| GTIN | 4059192058494 |
| Tuoteluokka | 43A |

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Lukema | 0,00005 tuuma |
| Kierteen nousu | 0,5 mm |
| Mittausalue | 150 - 175 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Karan Ø | 6,5 mm |
| Lukema | 0,001 mm |
| virheraja | 7 µm |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Kalibrointi | B2 |
| IP-suojaluokka | IP 65 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Liitântä | USB-liitântä |
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm | 022050 200 |
| KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm | 022040 200 |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Liitântäkaapelikaksisuuntainen, datapainikkeella Tyyppi USB2 | 498941 USB2 |