

**KÄRCHER****Märkä- ja kuivaimuri, Valmistajamerkintä: NT75APMETC****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Tuoteluokka	07C

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas yleiskäyttöinen **märkä- ja kuivaimuri**, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. **Automaattinen sammutus**, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.

- **Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.**
- **Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.**
- **Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.**
- **Kallistettava ajoalusta TC ja yksinkertainen kiinnitysratkaisu imuletkulle ja -putkelle.**
- **Ammattimaiset, 2-moottoriset teollisuusimurit, joissa on ruostumaton terässäiliö.**
- **Kestävä 75 litran säiliö, jossa on puskurit ja metallipyörät.**
- **Lähes muuttumaton imuteho tehokkaan puoliautomaattisen suodattimenpuhdistuslaitteen avulla manuaalisesti laukaistavalla ilmasuihkulla.**

**Toimituksen sisältö:**

Nesteentyhjennysletku.

Toimitukseen sisältyy imuletku kaariosineen, metallinen imuputki 2x0,5 m, lattia- ja saumasuutin, litteätaite- tai paperisuodatin.

**Huomautus:**

Öljyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

## Tekninen kuvaus

Paino	26,5 kg
Korkeus	995 mm
Valmistajamerkintä	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Toimintaääni	73 dB(A)
Leveys	505 mm
Pituus	700 mm
Tehonkulutus	2760 W
Ilmavirran määrä	2x74 l/s
Säiliöiden tilavuus	75 l
Kaapelin pituus	10 m
Liitântöjen nimellisarvot	40 mm
Suodattimen puhdistus	Puoliautomaattinen ApClean-suodattimenpuhdistus
Pölyluokka – imuri	L
Turbiinien lkm	2
Tyhjiö	254 mbar
Imuletkun pituus	4 m
Eriyisominaisuus	Jaloteräskotelo, kallistettava siirtoalusta
Suodatinjärjestelmä	Litteäpoimusuodatin
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

## Tarvikkeet

Saumasuutin kapea, 13 mm Liitântöjen nimellisarvot DN40	078528 DN40
Kuminen viistoputkisuutin Liitântöjen nimellisarvot DN40	078527 DN40

Suodatinpussisarja5 osaa Sopii imurityyppiin NT65	072808 NT65
Litteäpoimusuodatin Sopii imurityyppiin NT65	072809 NT65