

Resistanssimittari, Tyyppi: RESIST



Tilaustiedot

Tilausnumero	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, kätevä SAFE-STAT-resistanssimittari, joka sisältää kaksi messinkikiskoa ja ulkoisten elektrodien liitännämahdollisuuden **pinta-, vuoto- ja läpimeno-**vastuksen mittaukseen **standardin IEC 61340** mukaisesti. Rinnakkaiselektrodit on integroitu laitteen pohjaan, joten mittauslaite asetetaan vain mitattavan kohteen päälle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää maadoitusjohdon, säilytuspussin ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

9 V:n paristo nro 081561, koko 6LR61.

Kalibrointi: Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä

Mittausalue: $10^3 - 10^{12} \Omega$

virheraja: ± 1 dekadi

Mittausjännite: 100 V

Pituus: 130 mm

Leveys: 70 mm

Korkeus: 27 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	27 mm
---------	-------

Paino	217 g
Mittausjännite	100 V
Pituus	130 mm
Leveys	70 mm
Mittausalue	$10^3 - 10^{12} \Omega$
virheraja	± 1 dekadi
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Paristotyyppi	9 V-jalustaa
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Resistanssimittari

Tarvikkeet

Pyöreä elektrodi	473346
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko 6LR61	081556 6LR61