

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	8 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------