

Mitutoyo

Digitaalinen syvyystyöntömitta AOS, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418711 200
GTIN	4946368688527
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Tekninen kuvaus

Läpimitan mittauskisko	16×3,5 mm
Kalibrointi	A1
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Lukema	0,01 mm
Siltapituus	100 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm

Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	Tasku
Mittalaitteen mittausmenetelmä	sähkömagneettinen induktiomenetelmä
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 180 mm	418744 180
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 320 mm	418744 320
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 260 mm	418744 260
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1