

## Mitutoyo

### Digitaalinen syvyystyöntömitta AOS, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	418711 150
GTIN	4946368688503
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

#### Tekninen kuvaus

Siltapituus	100 mm
Kalibrointi	A1
Lukema	0,01 mm
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Läpimitan mittauskisko	16x3,5 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm

Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	Tasku
Mittalaitteen mittausmenetelmä	sähkömagneettinen induktiomenetelmä
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

## Tarvikkeet

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 180 mm	418744 180
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 260 mm	418744 260
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 320 mm	418744 320