

Mahr

Digitaalinen kaarimikrometri vaihdettavat mittauskärjet, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Kaarimikrometri, joissa on **pyörimätön** kara ja nopeasti **vaihdettavat mittauskärjet**. **Karan nousu on 5 mm kierrosta kohti**, mikä lyhentää säätöaikaa. **10 mm suuret numerot** hyvän erottelukyvyn näytössä. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä.

REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana yksi paristo nro 081560 koko CR2032.

Kuusi vaihdettavaa mittauskärkiparia:

- **Sileät mittauspinnat Ø 6,5 mm.**
- **Lautasmittauspinnat Ø 11,3 mm.**
- **Kavennetut mittauspinnat Ø 2 mm.**

- **Pallomaiset mittauspinnat Ø 7 mm.**
- **Terät Ø 0,75×7 mm.**
- **Kartio 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Karan Ø	6,5 mm
virheraja	4 µm
Kierteen nousu	5 mm
Mittauskärkien määrä	6
Mittausalue	0 - 25 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Lukema	0,00005 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Kalibrointi	B1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

022000 25

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa
enimmäismittausalue 25 mm

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa
enimmäismittausalue 100 mm

022010 100

Tarvikkeet

Liitäntäkaapelikaksisuuntainen, datapainikkeella Tyyppi
USB2

498941 USB2

Liitäntäkaapelikaksisuuntainen, datapainikkeella Tyyppi D2

498941 D2