


Garant GRIDLINE

Tilanjakomateriaali 7S-työkalukaappiin, 26×24G, Tyyppi: 1000/7S**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Tilanjakomateriaali 7S-työkalukaapin viidelle vetolaatikolle. Koostuu pienille osille tarkoitetuista GARANT-lokeroista ja paikoilleen painettavista pienistä jakajista, lovitetuista jakolistoista ja reunalistoista sekä paikoilleen painettavista jakajista.

Sopii:

GARANT GridLine 7S-työkalukaappi 931125 nro 1000/7S.

Toimituksen sisältö:

20 GARANT GridLine -kaukaloa, 70 pientä paikoilleen painettavaa GARANT GridLine -jakajaa, 9 lovitettua GARANT GridLine -jakolistaa, 4 GARANT GridLine -reunalistaparia, 40 paikalleen painettavaa GARANT GridLine -jakajaa.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon jako

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951580 150
---	------------

Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/3	951415 6X6/3
Uraan asetettavat väliseinät, leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951781 75
Uraan asetettavat väliseinät, leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951801 100
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi B	951275 B
Urajakolistat Syvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951530 150
Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951580 75
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X6/1	951415 2X6/1
Uraan asetettavat väliseinät, leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951801 125
Uraan asetettavat väliseinät, leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951781 100
Urajakolistat Syvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100
Urajakolistat Syvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4
Uraan asetettavat väliseinät, leveys 3G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951731 75
Uraan asetettavat väliseinät, leveys 12G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951821 150
Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
	951530 75

Urajakolistat Syvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle
75 mm

Uraan asetettavat väliseinät, leveys 6G Sopii vetolaatikon
etukorkeudelle 75 mm

951761 75

Uraan asetettavat väliseinät, leveys 8G Sopii vetolaatikon
etukorkeudelle 125 mm

951781 125