

**Mahr**

## Digitaalinen kaarimikrometri porrastetut mittauspinnat, Mittausalue: 0-25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	421681 0-25
GTIN	4059192058715
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittaustulos voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkappale on toleranssirajojen sisällä.

Mittauskara ja alasin kovametalloidut.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

#### Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

### Tekninen kuvaus

LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Lukema	0,00005 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Virheraja	4 µm
Kalibrointi	B1
Lukema	0,001 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------