

**Mahr**

## Digitaalinen kaarimikrometri porrastetut mittauspinnat i-wi, Mittausalue: 25-50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	421691 25-50
GTIN	4059192059040
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mitta-arvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä.

Mittauskara ja alasin kovametalloidut.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

#### Erikoistarvike:

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

### Tekninen kuvaus

Lukema	0,00005 tuuma
Kalibrointi	B2
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Virheraja	4 µm
Lukema	0,001 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100