

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri tiedostoliitännä, Mittausalue: 0-30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin **DIN 863** asettamia vaatimuksia tiukemmat. **On/Off, Origin (perusasetus), Zero / Abs** (nollaus halutussa asemassa), **Hold / Data** (mittausarvon tallentaminen / tietojen siirtäminen).

Kuvaus:

- **Karan nousu on 10 mm kierrosta kohti, mikä lyhentää säätöaikaa.**
- **Pyörimätön kara ei vioita mitattavia pintoja.**
- **Absoluuttinen mittausjärjestelmä. Ei nollausta virran kytkennän jälkeen. Mittausvirheitä ei tule.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357. 1 asetusmitta, alkaen koot 25 – 55.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
virheraja	2 µm
Kalibrointi	B1
Kierteen nousu	10 mm

Mittausalue	0 - 30 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	QuickMike
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Karan Ø	6,35 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

Tarvikkeet

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2