

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri tiedostoliitintä, Mittausalue: 25-55mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin **DIN 863** asettamia vaatimuksia tiukemmat. **On/Off, Origin (perusasetus), Zero / Abs** (nollaus halutussa asemassa), **Hold / Data** (mittausarvon tallentaminen / tietojen siirtäminen).

Kuvaus:

- **Karan nousu on 10 mm kierrosta kohti, mikä lyhentää säätöaikaa.**
- **Pyörimätön kara ei vioita mitattavia pintoja.**
- **Absoluuttinen mittausjärjestelmä. Ei nollausta virran kytkennän jälkeen. Mittausvirheitä ei tule.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357. 1 asetusmitta, alkaen koot 25–55.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

virheraja	2 µm
Kierteen nousu	10 mm
Kalibrointi	B2
Mittausalue	25 - 55 mm

Sarja	QuickMike
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Karan Ø	6,35 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357