

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri tiedostoliitänä, Mittausalue: 50-80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin **DIN 863** asettamia vaatimuksia tiukemmat. **On/Off, Origin (perusasetus), Zero / Abs** (nollaus halutussa asemassa), **Hold / Data** (mittausarvon tallentaminen / tietojen siirtäminen).

Kuvaus:

- **Karan nousu on 10 mm kierrosta kohti, mikä lyhentää säätöaikaa.**
- **Pyörimätön kara ei vioita mitattavia pintoja.**
- **Absoluuttinen mittausjärjestelmä. Ei nollausta virran kytkennän jälkeen. Mittausvirheitä ei tule.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357. 1 asetusmitta, alkaen koot 25–55.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

virheraja	3 μ m
Mittausalue	50 - 80 mm
Lukema	0,001 mm

Karan Ø	6,35 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	B2
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sarja	QuickMike
Kierteen nousu	10 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkKS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357