

Garant**Tool24 Smartline – pystykaappi sisältää työkalunpitimet, työkaluvarsille: SK30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	979101 SK30
GTIN	4062406133955
Tuoteluokka	9SA

Kuvaus**Malli:**

Ulosvedettävät hyllyköt kulkevat lattiaa pitkin, ja ne on varustettu keskuslukituksella - (käyttö mahdollista lukituksen hätäavaukseen). Ulosvedettävien hyllyköiden kuumasinkityissä runko-osissa on rei'itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kannatinkiskojen, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Ulosvetohyllyköissä on turvalukitus. Ulosvedettävät hyllyköt aukeavat automaattisesti. Työkalujen ottaminen noin sen ansiosta nopeaa.

- **Valmiiksi säädettyjen työkalujen varastointiin.**
- **Mahdollista vain yhdessä Tool24 Smartline Master Unit -järjestelmän kanssa.**
- **Tilattavissa 14 erilaisella konfiguraatiolla (erilaisia kiinnittimiä SK, VDI, C, HSK).**
- **Sisältää 24 kannatinkiskoa.**
- **Kiinnittimet soveltuvat työkalukannattimille, kannatinkiskoille, lokeroalustoille ja reikälevyille.**
- **Tasaisesti täytetyn vetohyllyn kantavuus: 600 kg.**
- **Pystykaapin maksimikuormitus: 2400 kg.**
- **Lukituksen hätäavauksen sulkemisjärjestelmä.**

Käyttö:

Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja C-osien säilytykseen ja hallintaan.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, hyllyköiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Pystykaapit asettavat tavallista suurempia vaatimuksia alustalle, koska vetohyllyt liikkuvat suoraan lattiaa myöten! Seuraavien sijoituspaikkaa koskevien vaatimusten on ehdottomasti täyttyvä:

- **Alustan tasaisuuden toleranssi DIN 18202 -normin mukainen.**
- **Kulma enintään 2 millimetriä 1 metrin mittauspituudella.**
- **Alustan on oltava riittävän kantava.**
- **Tasainen alusta.**

Järjestelmät on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua.

Näitä pystykaappeja voidaan käyttää vain yhdessä Tool24 Smartline Master Unit -järjestelmän nro 979001 S11M tai nro 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit -järjestelmän nro 979201 DE tai nro 979211 EN sekä Tool24 Locker Master Unit -järjestelmän nro 979300 DE tai nro 979310 EN kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulosvetoseinän kantavuus	600 kg
Ulosvetoseinien määrä	4
Syvyys	750 mm
Paino	320 kg
Leveys	717 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1750 mm
Pystyvetolaatikoiden määrä	155 mm
Työkalupitimiin lukumäärä	408
Työkalutelineiden nro 970130 lukumäärä	24
Akseliväli A	69 mm
Korkeus	2000 mm
Sarja	Tool24 Smartline
Kaapin rungon kantavuus sisällä	2400 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetyyppi

Tavarannostelujärjestelmä

Tarvikkeet

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK30

970130 SK30