

Mahr**Digitaalinen kaarimikrometri mittauskärjellä i-wi, Mittausalue: 0-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421697 0-20
GTIN	4059192059026
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkappale on toleranssirajojen sisällä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Virheraja	4 µm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B1
Lukema	0,00005 tuuma

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kierteen nousu	0,5 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100