

**Mahr****Digitaalinen kaarimikrometri kaareville pinnoille, Mittausalue: 25-50mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 421683 25-50  |
| GTIN         | 4059192058692 |
| Tuoteluokka  | 43A           |

**Kuvaus****Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**.

Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi.

Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

**Erikoistarvike:**

Datakaapeli nro 498941.

**Tekninen kuvaus**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Lukema                           | 0,001 mm      |
| Tuotenro, paristot/akut          | 081560 CR2032 |
| Kalibrointi                      | B2            |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1             |
| Virheraja                        | 4 µm          |
| LCD-näytön merkkikorkeus         | 10 mm         |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Lukema              | 0,00005 tuuma      |
| Kierteen nousu      | 0,5 mm             |
| IP-suojausluokka    | IP 65              |
| Energiansyöttö      | Paristokäyttöinen  |
| Standardi           | Tehdasnormi        |
| Liitântä            | Digimatic-liitântä |
| Liitântä            | USB-liitântä       |
| Liitântä            | RS232C-liitântä    |
| mittaustekniikka    | digitaalinen       |
| Pakkaus             | kestävä rasia      |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa          |
| Tuotetyyppi         | Kaarimikrometri    |

## Palvelut

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta<br>enimmäismittausalue 100 mm | 022050 100 |
| KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta<br>enimmäismittausalue 100 mm       | 022040 100 |