

Mahr**Digitaalinen kaarimikrometri kaareville pinnoille i-wi, Mittausalue: 25-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421693 25-50
GTIN	4059192059019
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**.

Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi.

Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittauksen vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Kalibrointi	B2
Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Virheraja	4 µm

Lukema	0,00005 tuuma
Kierteen nousu	0,5 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100