

Mahr**Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421685 0-25
GTIN	4059192058562
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**.

Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi.

Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus

kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkappale on toleranssirajojen sisällä.

Pyörimätön kara. **QUICK DRIVE, karan nousu 5 mm** kierrosta kohti.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	B1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Virheraja	4 µm
Lukema	0,00005 tuuma

LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Lukema	0,001 mm
Kierteen nousu	5 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100