

**Mahr****Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen, Mittausalue: 25-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421685 25-50
GTIN	4059192058579
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**.

Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi.

Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkappale on toleranssirajojen sisällä.

Pyörimätön kara. **QUICK DRIVE, karan nousu 5 mm** kierrosta kohti.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

**Erikoistarvike:**

Datakaapeli nro 498941.

**Tekninen kuvaus**

LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Virheraja	4 µm
Kalibrointi	B2
Lukema	0,00005 tuuma

Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Kierteen nousu	5 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100