



Puukkosahanterät, merkintä: 9108RCT



Tilaustiedot

Tilausnumero	588745 9108RCT
GTIN	885363190335
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus

Malli:

Kovametallia sisältävät Lazer CT™ -puukkosahanterät takaavat korkean sahaustehon ja kestävyuden.

Käyttö:

Ruostumattoman teräksen ja valuraudan työstöön.

Tekninen kuvaus

Hammasjako	3,1 mm
Sahanterämateriaali	KM
Terän pituus	229 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, nopea (karkea)
Metalliprofiili (avoin)	< 175 mm
merkintä	9108RCT
Terien lkm	1
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Valurauta
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä

