

LENOX **Puukkosahanterät, merkintä: 6108RCT****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588745 6108RCT
GTIN	885363190311
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Kovametallia sisältävät Lazer CT™ -puukkosahanterät takaavat korkean sahaustehon ja kestävyuden.

Käyttö:

Ruostumattoman teräksen ja valuraudan työstöön.

Tekninen kuvaus

Hammasjako	3,1 mm
Sahanterämateriaali	KM
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, nopea (karkea)
Terien lkm	1
Metalliprofiili (avoin)	< 150 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Valurauta
Terän pituus	152 mm
merkintä	6108RCT
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä

