

ALZMETALL
we drive productivity

Pöytäporakone ALZTRONIC, poran enimmäis-Ø, teräs: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	076563 6
GTIN	2050002043503
Tuoteluokka	03P

Kuvaus

Malli:

Nopeasti pyörivä, pitkäikäinen ja tarkka pöytäporakone. Multitouch-näyttö, helppolukuinen naarmuuntumaton lasipinta. Helppo ja yhtenäinen käyttö näytössä olevilla kuvakkeilla. Digitaalinen poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen määrittäminen.

Vakiovarustelu:

- **5 tuuman TFT-LCD-näyttö ja kosketustoiminto: Karan kierrosluvun asetusarvon manuaalinen syöttö, kierrosluvun todellisen arvon näyttö, integroitu poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen hyväksyntä kosketusnäytössä, virtuaalinen poraussyvyyden asteikko näytössä, koneen tilanäytöt ja varoitukset näytössä, huoltotiedot, valittavat käyttökielet: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Vaihtovirtamoottori 230 V, 50 Hz.**
- **Liitäntäpistoke asennettu valmiiksi, kaapelin pituus 3 m.**
- **Kierrosluvun säätö portaattomasti potentiometrillä.**
- **Kolme erillistä painiketta myötäpäivään - vastapäivään - seis (karan pysäytys jarrutuksella).**
- **Karasuoja, jossa on sähköinen varmistus.**
- **Sienipainike (lukittava) hätäpysäytykseen.**
- **Pääkytkin, lukittava.**
- **Maali: DD-rakennemaali signaalivalkoinen RAL 9003, PANTONE 7545c, musta.**

Korkeussäädettävä ja käännettävä porapää.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Huomautus:

Muut pöytäporakoneet ja valinnaiset varusteet, kuten LED-konevalo, teknologiatietokone jne. ovat saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

T-urien välimatka	80 mm
poran enimmäis-Ø, teräs	6 mm
Tehonkulutus	700 W
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M6
Paino	64 kg
Poranpään korkeuden säätö	Käsipyörä
Ulottuma	200 mm
Työkalupidin	B16
Pylvään Ø	50 mm
Syöttö	manuaalinen
Enimmäiskierrosluku	700 - 10000 min ⁻¹
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään	250 mm
Valmistajamerkintä	ALZTRONIC i6
T-urien lukumäärä	2
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta	240 mm
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään	110 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
Karan syöttöväli	40 mm
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta	300 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 54
Tuotetyyppi	Porakone

